

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, MF: M52X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130016 M52X2
GTIN	4062406025274
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 2 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 50 mm

Technický popis

Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Počet břitů Z	4
Celková délka L	250 mm
Ø otvoru pod závit	50 mm
Závit Ø	52 mm
Stoupání závitu	2 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Stopka 4hran □	32 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitu	130 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M52×2
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek

bez

Druh produktu

Závitník