

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, MF: M60X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130025 M60X0,75
GTIN	4062406030063
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: MF
Řezný materiál: HSS
Norma: DIN 2184
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 0,75 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 45 mm
Stopka 4hran □: 35 mm
Ø otvoru pod závit: 59,25 mm

Technický popis

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G

Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Hloubka závitu	90 mm
Stopka 4hran □	35 mm
Počet břitů Z	6
Ø stopky D _s	45 mm
Počet drážek na třísky	6
Ø otvoru pod závit	59,25 mm
Norma	DIN 2184
Stoupání závitu	0,75 mm
Celková délka L	160 mm
Závit Ø	60 mm
Řezný materiál	HSS
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M60×0,75
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek

bez

Druh produktu

Závitník