

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M59X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130021 M59X0,75
GTIN	4062406027827
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: MF-LH

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2184

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,75 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D_s: 45 mm

Stopka 4hran □: 35 mm

Ø otvoru pod závit: 58,25 mm

Technický popis

Hloubka závitu	88,5 mm
Stoupání závitu	0,75 mm
Řezný materiál	HSS
Počet drážek na třísky	6
Ø otvoru pod závit	58,25 mm

Celková délka L	160 mm
Ø stopky D _s	45 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Závit Ø	59 mm
Počet břitů Z	6
Norma	DIN 2184
Stopka 4hran □	35 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M59×0,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při slepém otvoru

Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník