

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, MF: M56X5,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130025 M56X5,5
GTIN	4062406029937
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: M
Řezný materiál: HSS
Norma: DIN 2184
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 5,5 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 50,5 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	40 mm
Hloubka závitu	84 mm
Počet břitů Z	6
Počet drážek na třísky	6
Norma	DIN 2184

Stoupání závitu	5,5 mm
Ø otvoru pod závit	50,5 mm
Celková délka L	140 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Stopka 4hran □	32 mm
Závit Ø	56 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M56×5,5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek

bez

Druh produktu

Závitník