

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M72X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130021 M72X0,5
GTIN	4062406028350
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS
Norma: DIN 2184
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitů: 0,5 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 71,5 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	8
Počet břitů Z	8
Celková délka L	160 mm
Ø otvoru pod závit	71,5 mm
Ø stopky D _s	50 mm

Norma	DIN 2184
Řezný materiál	HSS
Závit Ø	72 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Stopka 4hran □	39 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Hloubka závitu	108 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M72×0,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník