

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M40X1,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M40X1,75
GTIN	4062406021092
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Závit Ø	40 mm
Celková délka L	200 mm
Stopka 4hran □	24 mm
Ø otvoru pod závit	38,25 mm
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	100 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05

Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Stoupání závitu	1,75 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M40×1,75
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník