

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M82X1,5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130021 M82X1,5 |
| GTIN | 4062406028756 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS
Norma: DIN 2184
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitů: 1,5 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 80,5 mm

Technický popis

| | |
|--------------------|------------|
| Stoupání závitů | 1,5 mm |
| Ø otvoru pod závit | 80,5 mm |
| Toleranční třída | ISO 1 4H |
| Toleranční třída | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída | 6H +0,20 |
| Toleranční třída | ISO 3 6G |
| Toleranční třída | ISO 3X 6GX |
| Toleranční třída | 7H |
| Toleranční třída | 7HX |
| Toleranční třída | 7G |
| Toleranční třída | 7GX |
| Toleranční třída | 6H +0,05 |
| Toleranční třída | 6H +0,10 |
| Počet drážek na třísky | 8 |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 2184 |
| Počet břitů Z | 8 |
| Závit Ø | 82 mm |
| Stopka 4hran □ | 39 mm |
| Celková délka L | 160 mm |
| Hloubka závitů | 123 mm |
| Ø stopky D _s | 50 mm |
| Druh závitů | MF-LH |
| Rozměr závitů | M82×1,5 |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | levé |

| | |
|------------------------|---|
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |