

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M9X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M9X0,75
GTIN	4062406018696
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	9 mm
Stoupání závitu	0,75 mm
Závit Ø	9 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	8,25 mm
Hloubka závitu	22,5 mm
Počet břitů Z	3
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Celková délka L	90 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M9×0,75
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník