

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.7/16-18****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 130030 1.7/16-18 |
| GTIN | 4062406035860 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNEF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 36,512 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 28 mm
Stopka 4hran □: 22 mm
Ø otvoru pod závit: 35,3 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stoupání závitů | 1,411 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Ø otvoru pod závit | 35,3 mm |
| Celková délka L | 200 mm |
| Ø stopky D _s | 28 mm |
| Hloubka závitů | 73 mm |
| Chodů na palec | 18 |

| | |
|----------------------------|---|
| Stopka 4hran □ | 22 mm |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Norma | DIN 376 |
| Závit Ø | 36,512 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Druh závitu | UNEF |
| Rozměr závitu | 1.7/16-18 UNEF |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |