

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 5/16-32****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130031 5/16-32 |
| GTIN           | 4062406036881  |
| Třída artiklu  | 10N            |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 32  
Závit Ø: 7,94 mm  
Celková délka L: 90 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 8 mm  
Stopka 4hran □: 6,2 mm  
Ø otvoru pod závit: 7,25 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Hloubka závitů          | 23,79 mm |
| Celková délka L         | 90 mm    |
| Stoupání závitů         | 0,794 mm |
| Řezný materiál          | HSS E    |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 8 mm     |
| Závit Ø                 | 7,94 mm  |
| Ø otvoru pod závit      | 7,25 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Chodů na palec             | 32                                      |
| Stopka 4hran □             | 6,2 mm                                  |
| Norma                      | DIN 371                                 |
| Druh závitu                | UNEF-LH                                 |
| Rozměr závitu              | 5/16-32 UNEF LH                         |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |