

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 3/4-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 3/4-16
GTIN	4062406035174
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 19,05 mm  
Celková délka L: 125 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 14 mm  
Stopka 4hran □: 11 mm  
Ø otvoru pod závit: 17,5 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	16
Celková délka L	125 mm
Hloubka závitů	57,15 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	1,588 mm
Závit Ø	19,05 mm

Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	3/4-16 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník