

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.1/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.1/16-12
GTIN	4062406035488
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 26,988 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 20 mm
Stopka 4hran □: 16 mm
Ø otvoru pod závit: 25 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	20 mm
Stoupání závitu	2,117 mm
Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Hloubka závitu	54 mm
Řezný materiál	HSS E

Ø otvoru pod závit	25 mm
Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	16 mm
Chodů na palec	12
Závit Ø	26,988 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.1/16-12 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník