

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, MF: M72X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130025 M72X0,75
GTIN	4062406030582
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: MF
Řezný materiál: HSS
Norma: DIN 2184
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 0,75 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 71,25 mm

Technický popis

Počet břitů Z	8
Ø stopky D _s	50 mm
Norma	DIN 2184
Celková délka L	160 mm
Řezný materiál	HSS
Závit Ø	72 mm

Počet drážek na třísky	8
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Stopka 4hran □	39 mm
Hloubka závitů	108 mm
Ø otvoru pod závit	71,25 mm
Stoupání závitů	0,75 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M72×0,75
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závitů	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek

bez

Druh produktu

Závitník