

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.9/16-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.9/16-12
GTIN	4062406036027
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 39,688 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 37,7 mm

Technický popis

Norma	DIN 376
Stoupání závitů	2,117 mm
Ø otvoru pod závit	37,7 mm
Chodů na palec	12
Celková délka L	200 mm
Hloubka závitů	79,38 mm
Počet drážek na třísky	4

Závit Ø	39,688 mm
Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	32 mm
Stopka 4hran □	24 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitů	UN
Rozměr závitů	1.9/16-12 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník