

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M112X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130026 M112X1,5
GTIN	4062406033996
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: MF-LH
Řezný materiál: HSS
Norma: DIN 2184
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 1,5 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 56 mm
Stopka 4hran □: 44 mm
Ø otvoru pod závit: 110,5 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	56 mm
Celková délka L	180 mm
Ø otvoru pod závit	110,5 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet drážek na třísky	12
Norma	DIN 2184

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Hloubka závitů	168 mm
Stopka 4hran □	44 mm
Závit Ø	112 mm
Počet břitů Z	12
Řezný materiál	HSS
Druh závitů	MF-LH
Rozměr závitů	M112×1,5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník