

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 7/8-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 7/8-14
GTIN	4062406035297
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 22,23 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 18 mm
Stopka 4hran □: 14,5 mm
Ø otvoru pod závit: 20,4 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D _s	18 mm
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	66,69 mm
Stoupání závitů	1,814 mm
Ø otvoru pod závit	20,4 mm
Závit Ø	22,23 mm

Stopka 4hran □	14,5 mm
Celková délka L	140 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	14
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	7/8-14 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník