

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1/2-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1/2-20
GTIN	4062406034887
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 12,7 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 11 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 11,5 mm

Technický popis

Hloubka závitů	38,1 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	110 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Stoupání závitů	1,27 mm
Norma	DIN 376
Závit Ø	12,7 mm

Chodů na palec	20
Stopka 4hran □	9 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	11,5 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	1/2-20 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník