

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M75X0,75****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130026 M75X0,75 |
| GTIN           | 4062406032883   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: MF-LH  
Řezný materiál: HSS  
Norma: DIN 2184  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 0,75 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm  
Stopka 4hran □: 39 mm  
Ø otvoru pod závit: 74,25 mm

**Technický popis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Stopka 4hran □         | 39 mm    |
| Řezný materiál         | HSS      |
| Stoupání závitu        | 0,75 mm  |
| Počet drážek na třísky | 8        |
| Závit Ø                | 75 mm    |
| Norma                  | DIN 2184 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Počet břitů Z              | 8                                      |
| Hloubka závitu             | 112,5 mm                               |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 50 mm                                  |
| Toleranční třída           | ISO 1 4H                               |
| Toleranční třída           | ISO 1X 4HX                             |
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                               |
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                             |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                               |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                               |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                             |
| Toleranční třída           | 7H                                     |
| Toleranční třída           | 7HX                                    |
| Toleranční třída           | 7G                                     |
| Toleranční třída           | 7GX                                    |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                               |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                               |
| Celková délka L            | 160 mm                                 |
| Ø otvoru pod závit         | 74,25 mm                               |
| Druh závitu                | MF-LH                                  |
| Rozměr závitu              | M75×0,75                               |
| Povlak                     | TiN                                    |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                              |
| Norma závitů               | DIN 13                                 |
| Tvar náběhu                | C                                      |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                    |
| Vnitřní chlazení           | ne                                     |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru |
| Směr řezu                  | levé                                   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek        | bez                                     |
| Druh produktu          | Závitník                                |