

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.7/8-12****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130030 1.7/8-12 |
| GTIN | 4062406036331 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 47,625 mm
Celková délka L: 250 mm
Ø stopky D_s: 36 mm
Stopka 4hran □: 29 mm
Ø otvoru pod závit: 45,6 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Norma | DIN 376 |
| Stoupání závitů | 2,117 mm |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Závit Ø | 47,625 mm |
| Ø otvoru pod závit | 45,6 mm |
| Ø stopky D _s | 36 mm |
| Stopka 4hran □ | 29 mm |
| Celková délka L | 250 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Chodů na palec | 12 |
| Hloubka závitu | 95,25 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Řezný materiál | HSS E |
| Druh závitu | UN |
| Rozměr závitu | 1.7/8-12 UN |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |