

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 5/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 5/16-18
GTIN	4062406034689
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 7,94 mm
Celková délka L: 90 mm
Ø stopky D_s: 8 mm
Stopka 4hran □: 6,2 mm
Ø otvoru pod závit: 6,55 mm

Technický popis

Stoupání závitů	1,411 mm
Ø otvoru pod závit	6,55 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	90 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm

Norma	DIN 371
Hloubka závitu	23,82 mm
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	18
Závit Ø	7,94 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	5/16-18 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník