

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.9/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.9/16-20
GTIN	4062406035990
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 39,688 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 32 mm  
Stopka 4hran □: 24 mm  
Ø otvoru pod závit: 38,49 mm

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	20
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Závit Ø	39,688 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	1,27 mm

Stopka 4hran □	24 mm
Ø otvoru pod závit	38,49 mm
Hloubka závitů	79,38 mm
Celková délka L	200 mm
Norma	DIN 376
Druh závitů	UN
Rozměr závitů	1.9/16-20 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník