

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M28X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M28X3
GTIN	4062406020194
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitů: 3 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm  
Stopka 4hran □: 16 mm  
Ø otvoru pod závit: 25 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	70 mm
Celková délka L	140 mm

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Závit Ø	28 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	16 mm
Stoupání závitu	3 mm
Ø otvoru pod závit	25 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M28×3
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník