

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 5/8-16****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130031 5/8-16 |
| GTIN           | 4062406037291 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 15,88 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 14,4 mm

**Technický popis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ø otvoru pod závit      | 14,4 mm |
| Počet drážek na třísky  | 3       |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 12 mm   |
| Norma                   | DIN 376 |
| Celková délka L         | 110 mm  |
| Řezný materiál          | HSS E   |
| Chodů na palec          | 16      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Závit Ø                    | 15,88 mm                                |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Stopka 4hran □             | 9 mm                                    |
| Stoupání závitu            | 1,588 mm                                |
| Hloubka závitu             | 47,64 mm                                |
| Druh závitu                | UN-LH                                   |
| Rozměr závitu              | 5/8-16 UN LH                            |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |