

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1/2-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1/2-14
GTIN	4062406037154
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 12,7 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 11 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 11 mm

Technický popis

Stoupání závitů	1,814 mm
Chodů na palec	14
Stopka 4hran □	9 mm
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	11 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Závit Ø	12,7 mm

Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	110 mm
Hloubka závitů	25,4 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitů	UNS-LH
Rozměr závitů	1/2-14 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník