

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 5/8-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 5/8-18
GTIN	4062406035044
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UNF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 18  
Závit Ø: 15,88 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 14,5 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	15,88 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Celková délka L	110 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376

Počet břitů Z	3
Hloubka závitu	47,64 mm
Chodů na palec	18
Stoupání závitu	1,411 mm
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	5/8-18 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník