

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: NO.3-56****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 NO.3-56
GTIN	4062406000189
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 56  
Závit Ø: 2,52 mm  
Celková délka L: 50 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Stopka 4hran □: 2,1 mm  
Ø otvoru pod závit: 2,15 mm

**Technický popis**

Celková délka L	50 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	0,454 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	2,15 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Závit Ø	2,52 mm

Chodů na palec	56
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Hloubka závitů	7,56 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	3-56 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník