

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.5-44****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 NO.5-44
GTIN	4062406036560
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 44
Závit Ø: 3,18 mm
Celková délka L: 56 mm
Ø stopky D_s: 3,5 mm
Stopka 4hran □: 2,7 mm
Ø otvoru pod závit: 2,7 mm

Technický popis

Stoupání závitů	0,577 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	2,7 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	3,5 mm

Chodů na palec	44
Závit Ø	3,18 mm
Hloubka závitů	9,54 mm
Norma	DIN 371
Celková délka L	56 mm
Druh závitů	UNF-LH
Rozměr závitů	5-44 UNF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník