

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.12-48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 NO.12-48
GTIN	4062406036706
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 48
Závit Ø: 5,49 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 6 mm
Stopka 4hran □: 4,9 mm
Ø otvoru pod závit: 4,98 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	6 mm
Norma	DIN 371
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	4,9 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	80 mm
Ø otvoru pod závit	4,98 mm

Hloubka závitu	16,47 mm
Závit Ø	5,49 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,529 mm
Chodů na palec	48
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	12-48 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník