

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 9/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 9/16-20
GTIN	4062406037208
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 20  
Závit Ø: 14,29 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 13,1 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Ø otvoru pod závit	13,1 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	14,29 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Stoupání závitů	1,27 mm

Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitu	57,16 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Chodů na palec	20
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	9/16-20 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník