

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 9/16-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 9/16-24
GTIN	4062406037192
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNEF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 14,29 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 13,4 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	9 mm
Norma	DIN 376
Chodů na palec	24
Závit Ø	14,29 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Řezný materiál	HSS E

Hloubka závitu	57,16 mm
Stoupání závitu	1,058 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	110 mm
Ø otvoru pod závit	13,4 mm
Druh závitu	UNEF-LH
Rozměr závitu	9/16-24 UNEF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník