

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.5/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.5/8-12
GTIN	4062406036096
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 41,275 mm
Celková délka L: 200 mm
Ø stopky D_s: 32 mm
Stopka 4hran □: 24 mm
Ø otvoru pod závit: 39,3 mm

Technický popis

Chodů na palec	12
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	4
Celková délka L	200 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	39,3 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitů	82,55 mm

Stoupání závitu	2,117 mm
Stopka 4hran □	24 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Závit Ø	41,275 mm
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.5/8-12 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník