

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.2-64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 NO.2-64
GTIN	4062406036508
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Hloubka závitu	6,54 mm
Stoupání závitu	0,397 mm
Celková délka L	45 mm
Ø otvoru pod závit	1,9 mm
Závit Ø	2,18 mm
Chodů na palec	64
Stopka 4hran □	2,1 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	UNF-LH

Rozměr závitu	2-64 UNF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník