

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.11/16-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.11/16-20
GTIN	4062406036126
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UN

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 20

Závit Ø: 42,862 mm

Celková délka L: 220 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 36 mm

Stopka 4hran □: 29 mm

Ø otvoru pod závit: 41,68 mm

**Technický popis**

Závit Ø	42,862 mm
Chodů na palec	20
Stopka 4hran □	29 mm
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	220 mm
Hloubka závitů	85,72 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm

Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	41,68 mm
Norma	DIN 376
Stoupání závitu	1,27 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	1.11/16-20 UN
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník