

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 5/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 5/8-16
GTIN	4062406039530
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 15,88 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 14,4 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	14,4 mm
Stoupání závitů	1,588 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Závit Ø	15,88 mm

Chodů na palec	16
Počet břitů Z	3
Hloubka závitu	47,64 mm
Celková délka L	110 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	UN
Rozměr závitu	5/8-16 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník