

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1/2-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1/2-18
GTIN	4062406039370
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 18  
Závit Ø: 12,7 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 11,4 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	11,4 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Celková délka L	110 mm
Počet břitů Z	3
Hloubka závitů	25,4 mm
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	18

Stopka 4hran □	9 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	1,411 mm
Závit Ø	12,7 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	1/2-18 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník