

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 5/8-27****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130030 5/8-27 |
| GTIN           | 4062406035013 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 27  
Závit Ø: 15,88 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 15 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Stopka 4hran □          | 9 mm     |
| Počet břitů Z           | 3        |
| Celková délka L         | 110 mm   |
| Stoupání závitů         | 0,94 mm  |
| Ø otvoru pod závit      | 15 mm    |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 12 mm    |
| Hloubka závitů          | 47,64 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Závit Ø                    | 15,88 mm                                |
| Chodů na palec             | 27                                      |
| Norma                      | DIN 376                                 |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Druh závitu                | UNS                                     |
| Rozměr závitu              | 5/8-27 UNS                              |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |