

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1-14
GTIN	4062406037659
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 14  
Závit Ø: 25,4 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm  
Stopka 4hran □: 16 mm  
Ø otvoru pod závit: 23,75 mm

**Technický popis**

Hloubka závitů	76,2 mm
Norma	DIN 376
Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Závit Ø	25,4 mm
Počet břitů Z	4

Stopka 4hran □	16 mm
Ø otvoru pod závit	23,75 mm
Chodů na palec	14
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	1,814 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	1-14 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník