

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 3/4-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 3/4-10
GTIN	4062406039684
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNC
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 10
Závit Ø: 19,05 mm
Celková délka L: 125 mm
Ø stopky D_s: 14 mm
Stopka 4hran □: 11 mm
Ø otvoru pod závit: 16,46 mm

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Počet břitů Z	3
Hloubka závitů	57,15 mm
Chodů na palec	10
Stoupání závitů	2,54 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E

Závit Ø	19,05 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	16,46 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	3/4-10 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník