

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 7/8-12****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130035 7/8-12 |
| GTIN | 4062406039783 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 12
Závit Ø: 22,23 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 18 mm
Stopka 4hran □: 14,5 mm
Ø otvoru pod závit: 20,2 mm

Technický popis

| | |
|--------------------|----------|
| Chodů na palec | 12 |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitů | 66,69 mm |
| Ø otvoru pod závit | 20,2 mm |
| Závit Ø | 22,23 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Celková délka L | 140 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Počet břitů Z | 3 |
| Stoupání závitu | 2,117 mm |
| Ø stopky D _s | 18 mm |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Stopka 4hran □ | 14,5 mm |
| Druh závitu | UN |
| Rozměr závitu | 7/8-12 UN |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |