

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 1.1/4-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 1.1/4-14
GTIN	4062406037918
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 31,75 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 25 mm
Stopka 4hran □: 20 mm
Ø otvoru pod závit: 30 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	20 mm
Ø otvoru pod závit	30 mm
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	63,5 mm
Počet břitů Z	4
Závit Ø	31,75 mm
Chodů na palec	14
Ø stopky D _s	25 mm

Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	180 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Počet drážek na třísky	4
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	1.1/4-14 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník