

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: NO.6-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 NO.6-40
GTIN	4062406038823
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 40  
Závit Ø: 3,51 mm  
Celková délka L: 56 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 4 mm  
Stopka 4hran □: 3 mm  
Ø otvoru pod závit: 2,95 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	40
Hloubka závitů	10,53 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Závit Ø	3,51 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3

Norma	DIN 371
Celková délka L	56 mm
Stoupání závitu	0,635 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,95 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	6-40 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník