

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 5/8-11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 5/8-11
GTIN	4062406037321
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 11  
Závit Ø: 15,88 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 13,53 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitů	47,64 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	15,88 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm

Celková délka L	110 mm
Ø otvoru pod závit	13,53 mm
Řezný materiál	HSS E
Chodů na palec	11
Stoupání závitu	2,309 mm
Druh závitu	UNC-LH
Rozměr závitu	5/8-11 UNC LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník