

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.1/4-7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1.1/4-7
GTIN	4062406040192
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 7  
Závit Ø: 31,75 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 25 mm  
Stopka 4hran □: 20 mm  
Ø otvoru pod závit: 28,05 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	28,05 mm
Stopka 4hran □	20 mm
Stoupání závitů	3,629 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Celková délka L	180 mm
Chodů na palec	7
Hloubka závitů	63,5 mm

Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	31,75 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 376
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	1.1/4-7 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník