

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 5/16-36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 5/16-36
GTIN	4062406039110
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 36
Závit Ø: 7,94 mm
Celková délka L: 90 mm
Ø stopky D_s: 8 mm
Stopka 4hran □: 6,2 mm
Ø otvoru pod závit: 7,25 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	6,2 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	7,25 mm
Stoupání závitů	0,706 mm
Hloubka závitů	23,79 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Počet břitů Z	3

Závit Ø	7,94 mm
Chodů na palec	36
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Celková délka L	90 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	5/16-36 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník