

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1-18
GTIN	4062406035396
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 18
Závit Ø: 25,4 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 20 mm
Stopka 4hran □: 16 mm
Ø otvoru pod závit: 24,25 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	24,25 mm
Hloubka závitů	76,2 mm
Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	16 mm
Závit Ø	25,4 mm

Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	20 mm
Chodů na palec	18
Norma	DIN 376
Stoupání závitu	1,411 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	1-18 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník