

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.9/16-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1.9/16-18
GTIN	4062406040482
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UNEF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 18  
Závit Ø: 39,688 mm  
Celková délka L: 200 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 32 mm  
Stopka 4hran □: 24 mm  
Ø otvoru pod závit: 38,55 mm

**Technický popis**

Stoupání závitu	1,411 mm
Závit Ø	39,688 mm
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	38,55 mm
Stopka 4hran □	24 mm
Norma	DIN 376
Chodů na palec	18

Hloubka závitu	79,38 mm
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	200 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Druh závitu	UNEF
Rozměr závitu	1.9/16-18 UNEF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník