

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: NO.2-56****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 NO.2-56
GTIN	4062406038755
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNC  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 56  
Závit Ø: 2,18 mm  
Celková délka L: 45 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Stopka 4hran □: 2,1 mm  
Ø otvoru pod závit: 1,78 mm

**Technický popis**

Závit Ø	2,18 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Stoupání závitů	0,454 mm
Hloubka závitů	6,54 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Počet břitů Z	3

Chodů na palec	56
Ø otvoru pod závit	1,78 mm
Celková délka L	45 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Druh závitu	UNC
Rozměr závitu	2-56 UNC
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník