

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 1.3/8-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130030 1.3/8-14
GTIN	4062406035808
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UNS

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 34,925 mm

Celková délka L: 200 mm

Ø stopky D_s: 28 mm

Stopka 4hran □: 22 mm

Ø otvoru pod závit: 33,3 mm

Technický popis

Chodů na palec	14
Celková délka L	200 mm
Ø otvoru pod závit	33,3 mm
Hloubka závitů	69,85 mm
Stoupání závitů	1,814 mm
Závit Ø	34,925 mm
Stopka 4hran □	22 mm
Norma	DIN 376

Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	28 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	1.3/8-14 UNS
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník