

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 3/8-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 3/8-24
GTIN	4062406039219
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 24
Závit Ø: 9,525 mm
Celková délka L: 100 mm
Ø stopky D_s: 10 mm
Stopka 4hran □: 8 mm
Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

Technický popis

Chodů na palec	24
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Norma	DIN 371
Závit Ø	9,525 mm
Ø stopky D _s	10 mm

Stopka 4hran □	8 mm
Stoupání závitu	1,058 mm
Hloubka závitu	28,59 mm
Celková délka L	100 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	3/8-24 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník