

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1.1/4-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130035 1.1/4-8
GTIN	4062406040185
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 8
Závit Ø: 31,75 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 25 mm
Stopka 4hran □: 20 mm
Ø otvoru pod závit: 28,8 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	3,175 mm
Chodů na palec	8
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	28,8 mm
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	180 mm

Ø stopky D _s	25 mm
Hloubka závitů	63,5 mm
Závit Ø	31,75 mm
Stopka 4hran □	20 mm
Druh závitů	UN
Rozměr závitů	1.1/4-8 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník